


Mandrini Slim Chuck con passaggio di refrigerante dal centro ad alta pressione (70 bars)

NIKKEN



- Dimensioni ridotte
- Alta velocità
- Grande precisione



SK-C

CONO	Articolo	D1	H1	L2	L3	C1	C2	G Art.	Peso (kg)	Pinze SK
No.40	BT40-SK 6C- 60, 90,120	0.7~6.0	26~31	30, 51, 60	-, 62, 90	18	-, 32, 32	SKG 6-6HG	1.0, 1.1, 1.2	SK 6
	(IT40)-SK10C- 60, 90,120,150	1.75~10.0	35~41	30,48,73,73	-, 60,90,118	27.5	-, 40,40,34,5	SKG10-10HG	1.1,1.2,1.4,1.6	SK10
	-SK16C- 60, 90,120	2.75~16.0	45~52	30, 58, 88	-	40	-	SKG16-10HG	1.4, 1.5, 1.7	SK16
	45~57		SKG16-12HG							
	-SK25C- 90,120	16.0~25.4	60~65	61, 91	-	55	-	SKG25-18HG*	1.8, 2.0	SK25
No.50	BT50-SK 6C-105,165	0.7~6.0	26~31	55, 60	66, 114	18	32	SKG 6-6HG	3.7, 4.1	SK 6
	(IT50)-SK10C-105,165	1.75~10.0	35~41	57, 75	-, 114	27.5	-, 32	SKG10-10HG	4.2, 4.6	SK10
	-SK16C-105,165	2.75~16.0	45~57	62, 90	-, 122	40	-, 50	SKG16-12HG	4.7, 5.1	SK16
	-SK25C-105,165	16.0~25.4	60~70	62, 122	-	55	-	SKG25-24HG	5.2, 5.6	SK25

*Tutti i mandrini Slim Chuck sono forati e predisposti per il passaggio di refrigerante alla pressione di 10-20 bars. Vedi pag. 42
Quando la pressione è pari o molto vicina a 40 bars, occorre utilizzare i mandrini Slim Chuck sopra descritti


*Per ordinare gli Slim Chuck per alta velocità, indicare GSK-C P. Es.: BT40-GSK10C-60P

Mandrini Slim Chuck con passaggio di refrigerante dalla flangia

NIKKEN



- Dimensioni ridotte
- Alta velocità
- Grande precisione di concentricità



SK-F

CONO	Articolo BT/IT -D - L1	D1	H1	L2	L3	C1	C2	G Articolo	Peso (kg)	Pinze
No.40	BT40 -SK10F - 90	5*~10	35~41	48	60	27.5	40	SKG10-10HG	1.2	SK10
	(IT40) -120			73	90				1.4	
	-SK16F - 90	10*~16	45~50	58	-	40	-	SKG16-12HGB	1.5	SK16
	-120			45~57	88			SKG16-12HG	1.7	
	-SK25F - 90	16 ~25	50~58	62	-	55	-	SKG25-18HGC	1.8	SK25
	-120			55~65	91			SKG25-24HGA	2.0	
No.50	BT50 -SK10F -105	5*~10	35~41	60	-	27.5	-	SKG10-10HG	4.2	SK10
	(IT50) -165			75	114				32	
	-SK16F -105	10*~16	45~57	62	-	40	-	SKG16-12HG	4.7	SK16
	-165			93	122				50	
	-SK25F -105	16 ~25	55~65	62	-	55	-	SKG25-24HGA	5.2	SK25
	-165			55~70	122			SKG25-24HG	5.6	

*Le chiavi vanno ordinate a parte: SK10: SKL-10, SK16: 9HC16, SK25: 9HC22

*Per le pinze vedi pag. 36

*Per viti di registrazione forate e per ghiera tipo J vedi pag. 42

*Per ordinare gli Slim Chuck per alta velocità, l'articolo diventa GSK-F P. Es.: BT40-GSK10F-90P